



SL2008079011



Unión SL20080 negro grafito

Características técnicas

Arquitectura

Montaje A presión

Dimensiones

Altura de la canal 80 mm

Ancho de la canal 20 mm

Materiales, acabados, colores

Color Negro grafito

Color RAL RAL 9011 - Negro grafito

Material PC-ABS sin halógenos

Grupo de materiales plástico

Tipo de tratamiento de la superficie No tratado

Normas

Certificados CE

Directiva europea RoHS conformidad voluntaria

Seguridad

Índice de protección IP IP40

textimpactstrength IK07

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento 5...60 °C

Temperatura

Temperatura ambiente 5...60 °C