



SL200807D5



Unión SL20055 roble

Características técnicas

Arquitectura

Montaje A presión

Dimensiones

Altura de la canal 80 mm

Ancho de la canal 20 mm

Puerta, tapa

Tapa con junta -

Materiales, acabados, colores

Color Roble

Material PC-ABS sin halógenos

Grupo de materiales plástico

Tipo de tratamiento de la superficie Tampografiado

Normas

Certificados CE

Directiva europea RoHs conformidad voluntaria

Seguridad

Índice de protección IP IP40

atishalogenfreeexternallymaintained Yes

textimpactstrength IK07

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento 5...60 °C

Temperatura

Temperatura ambiente 5...60 °C