




SL200808D1



Té, Derivación, SL20080 alu

Características técnicas

Arquitectura

Montaje A presión

Dimensiones

Altura de la canal 80 mm

Ancho de la canal 20 mm

Puerta, tapa

Tapa con junta No

Materiales, acabados, colores

Color Aluminio

Material PC-ABS sin halógenos

Grupo de materiales plástico

Tipo de tratamiento de la superficie Lacado

Accesorios incluidos

Configuración de la pieza de forma Moldeada

Equipo

Adaptador perfilado con zocalo Canal de distribución

Normas

Directiva europea RoHs conformidad voluntaria

Seguridad

textimpactstrength IK07

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento 5...60 °C

Temperatura

Temperatura ambiente 5...60 °C