



SL20080AC9011



Remate para caja universal

Características técnicas

Arquitectura

Montaje	Clipado
---------	---------

Configuración

antibacterialtreatment	No
------------------------	----

Dimensiones

Altura del producto instalado	33 mm
Altura de la canal	80 mm
Longitud en mm	90 mm
Ancho de la canal	20 mm

Materiales, acabados, colores

Color	Negro grafito
Color RAL	RAL 9011 - Negro grafito
Material	ABS
Grupo de materiales	plástico
Tipo de tratamiento de la superficie	No tratado

Instalación, montaje

Sin montaje	Horizontal
-------------	------------

Normas

Certificados	CE
Directiva europea RoHS	conformidad voluntaria

Seguridad

Índice de protección IP	IP40
textimpactstrength	IK07

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	5...60 °C
-------------------------------	-----------

Temperatura

Temperatura ambiente	5...60 °C
----------------------	-----------