



SL201159019011



## Soporte universal SL20115 negro

### Características técnicas

#### Configuración

antibacterialtreatment No

#### Compatibilidad

Formato de aparata compatible Standard 60mm

#### Dimensiones

Profundidad del producto instalado 48 mm

Altura del producto instalado 168 mm

Altura de la canal 115 mm

Longitud en mm 105 mm

Ancho de la canal 20 mm

Formato Aparata de superficie

#### Materiales, acabados, colores

Material Material plástico

Grupo de materiales materiales diversos

#### Instalación, montaje

Sin montaje Horizontal

#### Accesorios incluidos

Equipado vacío

#### Equipo

Número de unidades 1

#### Normas

Directiva europea RoHS conformidad voluntaria

#### Seguridad

textimpactstrength IK07

#### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento 5...60 °C

#### Temperatura

Temperatura ambiente 5...60 °C