



SM200

## Módulo de salida impulsos para SM102E

### Características técnicas

#### Condiciones de uso

|  |             |
|--|-------------|
| Temperatura de funcionamiento            | -10 - 55 °C |
| Temperatura de almacenamiento/transporte | -20 - 80 °C |

#### Conexión

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Sección transversal de conductor flexible | 0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Sección transversal de conductor rígido   | 0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup> |

#### Seguridad

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Índice de protección IP | IP20 |
|-------------------------|------|

#### Tensión

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Tensión asignada de aislamiento Ui | 4000 V |
|------------------------------------|--------|

#### Dimensiones

|             |       |
|-------------|-------|
| Altura      | 84 mm |
| Anchura     | 21 mm |
| Profundidad | 36 mm |