



SM201

## Módulo de salida impulsos para SM103E

### Características técnicas

#### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-10 - 55 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-20 - 80 °C

#### Conexión

Sección transversal de conductor flexible	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup>
Sección transversal de conductor rígido	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup>

#### Seguridad

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

#### Tensión

Tensión asignada de aislamiento Ui	4000 V
------------------------------------	--------

#### Dimensiones

Altura	84 mm
Anchura	21 mm
Profundidad	36 mm