



SU213



Timbre 230V

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	0,03 A
----------------------------	--------

Dimensiones

Altura	80 mm
Anchura	18 mm
Profundidad	65 mm

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-10 - 40 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-25 - 60 °C

Conexión

Sección transversal de conductor flexible	4 mm ²
Sección transversal de conductor rígido	6 mm ²

Potencia

Potencia total disipada en condiciones de intensidad nominal	6,50 W
Consumo de energía VA	6,50 VA

Equipo

Nivel de ruido	85
----------------	----