



SU213



## Timbre 230V

### Características técnicas

#### Arquitectura

Montaje	rail DIN
---------	----------

#### Configuración

Número de módulos	1
-------------------	---

#### Principales características eléctricas

Tensión asignada de empleo en alterna	230 V
Tipo de tensión de alimentación	AC

#### Corriente eléctrica

Corriente de funcionamiento	0.03 A
Corriente asignada nominal	0.03 A

#### Dimensiones

Profundidad del producto instalado	65 mm
Altura del producto instalado	80 mm
Anchura del producto instalado	18 mm

#### Frecuencia

Frecuencia	50 a 0 Hz
------------	-----------

#### Potencia

Potencia consumida	6.5 VA
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	6.5 W

#### Materiales, acabados, colores

Material	Poliamida (PA)
----------	----------------

#### Equipo

Niveles sonoros	85 dB
-----------------	-------

#### Normas

Directiva europea WEEE	afectado
------------------------	----------

#### Seguridad

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

#### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-10...40 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-25...60 °C

