SVN221

Piloto LED triple color verde, 230V AC

Características técnicas

Configuración

Número de módulos	1

Principales características eléctricas

Tensión asignada de empleo en alterna	230 V
Frecuencia asignada	50/60 Hz

Tensión

Tensión asignada de aislamiento	250 V
Tensión soportada al impulso asignada	4000 V

Dimensiones

Profundidad del producto instalado	62 mm
Altura del producto instalado	83 mm
Anchura del producto instalado	17.5 mm

Potencia

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	0.8 W

Materiales, acabados, colores

Color	Rojo

Gestión de la iluminación

Tipo de lámpara	LED

Conexión

Tipo de conexión	Borne de jaula con tornillo

Normas

Directiva europea WEEE	afectado

Seguridad

Índice de protección IP	IP20

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-20…50 °C
Grado de polución / IEC60664/IEC60947-2	3
Altitud	2000 m
Temperatura de almacenamiento/transporte	-40…80 °C