



Cable EIB-Y (ST) Y x 2 x 2 x 0,8mm., 500m.

Características técnicas

Tensión

Tensión de ensayo 4 kV

Cable

Sección del cable 0.8 mm²

Longitud de cable 500 m

Seguridad

atishalogenfreeexternallymaintained Yes

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -30...70 °C

TG019

