



TG353

IP44



Brazo articulado grande

Características técnicas

Funciones

Precipitación (sí/no) 1 bit

Tensión

Tensión de servicio del BUS 21...32 V DC

Dimensiones

Dimensiones(H A P) 40x16x6,5

Longitud de soporte de pared 400 mm

Medida

Rango de medición velocidad del viento 0...35 m/s

Materiales, acabados, colores

Material Aluminio

Conexión

Acoplador de bus Con acoplador de bus integrado

Tipo de conexión de bus Conexión bus mediante terminal de conexión

Equipo

Pivotante con junta ajustable

Utilizar

differentiationfeature3web Con acoplador de bus integrado

Seguridad

Índice de protección IP IP44

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -30...50 °C

Temperatura

Rango de medición de la temperatura, lineal -30...80 °C

Identificación

Serie principal de diseño KNX

Instrucciones

Texto de la nota Preste atención a la correcta orientación y al montaje independiente.