



TGC600

Caja de superficie para actuador de 4 módulos

Características técnicas

Arquitectura

Montaje En superficie

Tensión

Tensión de servicio del BUS 21...32 V DC

Dimensiones

Profundidad del producto instalado 89 mm

Profundidad interna 85 mm

Altura del producto instalado 157 mm

Anchura del producto instalado 104 mm

Ancho de las unidades de división 4

Altura 157 mm

Puerta, tapa

Tapa con bisagra con tapa con bisagra transparente

hastransparentcoverordoor Sí

Materiales, acabados, colores

Color RAL RAL 9010 - Blanco puro

Equipo

Expandibilidad modular No

Accesoriable No

Seguridad

Índice de protección IP IP31

Condiciones de uso

Temperatura de almacenamiento/transporte -20...70 °C

Identificación

Serie principal de diseño KNX