



J-H(St)Hh 2x2x0,8 - B2ca,s1,d1,a1 - Libre de halógenos, 500m.

Características técnicas

Tensión

Tensión de ensayo 4 kV

Cable

Sección del cable 0.8 mm²

Longitud de cable 500 m

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -30...70 °C

TGZ185