



TJA470

IK04 IP20

domovea expert

Características técnicas

Arquitectura

Montaje rail DIN

Configuración

Número de módulos 6

Mandos e indicadores

Con indicador LED Sí

Interruptor/pulsador manual Interruptor de selección para funcionamiento online/offline

Conectividad

Conector enchufable/terminales Con 2 terminales USB tipo A

Tensión

Tensión de funcionamiento 24 V DC

Tensión de servicio del BUS 21...32 V DC

Corriente eléctrica

Consumo de corriente (funcionamiento) 0.5 A

Corriente de conexión 650 mA

Dimensiones

Ancho dispositivo de montaje sobre carril DIN (RMD) 6 modules

Alimentación

operatingvoltageviapwrsupply 24 V DC

Equipo

demountingprotection No

radiointerface No

irinterface No

updateable Sí

visualization Sí

webserver Sí

Seguridad

Grado de ensuciamiento 2

Índice de protección IP IP20

Clase de protección Clase II

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5...45 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-25...70 °C el almacenamiento >45 °C reduce la vida útil
Humedad del aire relativa (sin condensación)	85 % con 25°C
