



TJA470

domovea expert

Características técnicas

Equipo

Servidor web	Sí
Número de canales	1

Tensión

Tensión de servicio	24 - 24 V
Tensión de servicio del BUS	21 - 32 V
Tipo de alimentación de tensión	CC

Conectividad

Tipo de sistema de bus de interfaz/pasarela de medios	Interfaz múltiple
---	-------------------

Seguridad

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5 - 45 °C
-------------------------------	------------

Controles e indicadores

Con indicador LED	Sí
-------------------	----

Dimensiones

Número de unidades de ancho	6
-----------------------------	---

Texto

Codificación	Gestión de 4 perfiles de usuario configurables
--------------	--

Etiqueta	Portaetiqueta grande
----------	----------------------

Función	Conexión local y remota de la estación de puerta con dispositivos finales IP, como teléfonos inteligentes, tablets y PC
---------	---

Tipo de conexión	Con bornes de conexión QuickConnect
------------------	-------------------------------------