



TU402



Mando a distancia Quicklink, 2 entradas

Características técnicas

Funciones

Funciones adicionales ETS	Funciones adicionales ETS: +6 escenas, modo de funcionamiento conexión/desconexión, pulsador, indicación de estado, valor de regulación de luz
Funciones quicklink	Funciones quicklink: conmutar, regular la luz, persiana, 2 escenas, interruptor temporizador, tecla contacto NA, memoria

Conectividad

Protocolo vía radio	KNX vía radio
Categoría receptores	2

Dimensiones

Profundidad del producto instalado	15.8 mm
Altura del producto instalado	83 mm
Dimensiones(H A P)	83 x 46,5 x 15,8 mm
Anchura del producto instalado	46.5 mm

Frecuencia

Frecuencia de transmisión	868 MHz
Radiofrecuencia de transmisión	868.3 MHz

Potencia

Potencia de transmisión vía radio	< 10 mW
-----------------------------------	---------

Equipo

Cantidad canales de radio	2
---------------------------	---

Utilizar

empty	con portaetiqueta
---------	-------------------

Seguridad

Índice de protección IP	IP50
atishalogenfreeexternallymaintained	No

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-10...45 °C
-------------------------------	-------------