




TU404



Mando a distancia Quicklink, 4 entradas

Características técnicas

Funciones

Funciones adicionales ETS	Funciones adicionales ETS: +6 escenas, modo de funcionamiento conexión/desconexión, pulsador, indicación de estado, valor de regulación de luz
Funcionamiento	Función de reinicio (se regresa al ajuste de fábrica)

Funciones quicklink	Funciones quicklink: conmutar, regular la luz, persiana, 2 escenas, interruptor temporizador, tecla contacto NA, memoria
---------------------	--

Mandos e indicadores

Botón de tecla/pulsador	Con tecla de configuración
-------------------------	----------------------------

Conectividad

Protocolo vía radio	KNX vía radio
Categoría receptores	2

Dimensiones

Profundidad del producto instalado	15.8 mm
Altura del producto instalado	83 mm
Dimensiones(H A P)	83 x 46,5 x 15,8 mm
Anchura del producto instalado	46.5 mm

Frecuencia

Frecuencia de transmisión	868 MHz
Radiofrecuencia de transmisión	868.3 MHz

Potencia

Potencia de transmisión vía radio	< 10 mW
-----------------------------------	---------

Gestión de iluminación LED

LED	Con LED de configuración, Con LED de estado de emisión y de batería rojo/verde/naranja
-----	--

Conexión

Tipo de conexión de bus	Integración mediante KNX vía radio/pasarela TP en superficie en sistema KNX TP
-------------------------	--

Equipo

Cantidad canales de radio	4
---------------------------	---

Utilizar

empty	con portaetiqueta
---------	-------------------

Seguridad

Índice de protección IP	IP50
atishalogenfreeexternallymaintained	No
Condiciones de uso	
Temperatura de funcionamiento	-10...45 °C
Consumo de energía	Pequeño consumo energético