



TXA624C



Módulo 4 est./pers. 230V, easy

Características técnicas

Configuración

Modo de configuración posible ETS, easy

Conectividad

Con sistema de bus KNX radio No

Instalación, montaje

Montaje en Perfil DIN

Equipo

Con interruptor para interruptor manual Sí

Materiales

Colour Gris claro

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 6 A

Corriente máxima de conmutación 6 A

Tensión

Tensión de servicio del BUS 21 - 32 V

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -5 - 45 °C

Conexión

Sección transversal de conductor flexible 0.75 - 2.5 mm²

Sección transversal de conductor rígido 0.75 - 2.5 mm²

Capacidad

Número de módulos 4

Texto

Función

Con funciones de seguridad para, p. ej., viento, lluvia, alarma, Con función de posicionamiento para el ajuste de celosía veneciana y de láminas, Con función de protección solar

Tipo de conexión

Con bornes de conexión QuickConnect