




TXA624C



## Módulo 4 est./pers. 230V, easy

### Características técnicas

#### Configuración

Modo de configuración posible ETS, easy

#### Conectividad

Con sistema de bus KNX radio No

#### Instalación, montaje

Montaje en Perfil DIN

#### Equipo

Con interruptor para interruptor manual Sí

#### Materiales

Colour Gris claro

#### Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 6 A

Corriente máxima de conmutación 6 A

#### Tensión

Tensión de servicio del BUS 21 - 32 V

#### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -5 - 45 °C

#### Conexión

Sección transversal de conductor flexible 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Sección transversal de conductor rígido 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

#### Capacidad

Número de módulos 4

#### Texto

Función

Con funciones de seguridad para, p. ej., viento, lluvia, alarma, Con función de posicionamiento para el ajuste de celosía veneciana y de láminas, Con función de protección solar

Tipo de conexión

Con bornes de conexión QuickConnect