



TXA624D



## Módulo 4 est./pers. 24V, easy

### Características técnicas

#### Arquitectura

Sistema bus	KNX
Número de salidas persianas toldos	4
Montaje	REG

#### Funciones

Módulo de bus extraíble	No
-------------------------	----

#### Configuración

Número de módulos	4
Modos de configuración posibles	system

#### Mandos e indicadores

Piloto luminoso	Si
Interruptor/pulsador manual	4 teclas de manejo manual para arriba/abajo por canal/aparato

#### Principales características eléctricas

Corriente nominal	6 A
-------------------	-----

#### Tensión

Tensión de servicio del BUS	21...32 V DC
Tensión de alimentación del sistema	30V DC Vía bus

#### Corriente eléctrica

Consumo de corriente Bus (transferencia de datos)	5 mA
Consumo de corriente Bus (reposo)	3 mA
Número de circuitos de entrada	0
Corriente máxima de conmutación	6 A
Corriente de conmutación a 24 V c.c.	6 A

#### Dimensiones

Ancho dispositivo de montaje sobre carril DIN (RMD)	4 modules
Altura	90 mm

#### Potencia

Potencia de empleo 230V en AC1	1200 W
--------------------------------	--------

#### Materiales, acabados, colores

Color	Gris claro
-------	------------

<b>Conexión</b>	
Sección de conductor (flexible)	0.75...2.5 mm <sup>2</sup>
Sección de conductor (rígido)	0.75...2.5 mm <sup>2</sup>
Número de contactos	4
Acoplador de bus	Con acoplador de bus integrado
Tipo de conexión de bus	Conexión bus mediante terminal de conexión
<b>Artículos proporcionados</b>	
Conexión a bus incluida	Sí
<b>Equipo</b>	
Expandibilidad modular	No
<b>Seguridad</b>	
Índice de protección IP	IP20
<b>Condiciones de uso</b>	
Temperatura de funcionamiento	-5...45 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-20...70 °C
<b>Identificación</b>	
Serie principal de diseño	KNX