



TYFS120



Interfaz KNX/IP Secure

Características técnicas

Arquitectura

Sistema bus KNX

Configuración

Número de módulos 2

Modos de configuración posibles system

Mandos e indicadores

Botón de tecla/pulsador Con tecla de programación y LED de programación rojo

Tensión

Tensión de servicio del BUS 21...32 V DC

Corriente eléctrica

Consumo del bus 20 mA

Consumo de corriente Bus (transferencia de datos) \approx 20 mA

Dimensiones

Altura de montaje a partir de carril DIN 65 mm

Ancho dispositivo de montaje sobre carril DIN (RMD) 1 modules

Potencia

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal 0.6 W

Materiales, acabados, colores

Color RAL RAL 7035 - Gris luminoso

Conexión

Acoplador de bus Con acoplador de bus integrado

Tipo de conexión de bus Conexión bus mediante terminal de conexión

Seguridad

Índice de protección IP IP20

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -5...45 °C

Temperatura de almacenamiento/transporte -25...70 °C

Identificación

Instrucciones

Texto de la nota

Para la puesta en funcionamiento se requieren conocimientos de la tecnología de redes.