



UC918125AL

Barra de aluminio 1250A longitud 1800 mm

Características técnicas

Arquitectura

Flexible No

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal 1250 A

Dimensiones

Altura del producto instalado 60 mm

Longitud en mm 1800 mm

Anchura del producto instalado 1770 mm

Altura del embarrado 60 mm

Ancho del embarrado 18 mm

busbardistance 70 mm

Materiales, acabados, colores

Material Aluminio

Tipo de tratamiento de la superficie anodizado negro

Cable

Sección máxima del conductor 1200 mm²

Normas

Certificados EN 61439-1/-2