



Pletina de cobre para toma de tierra, de 500mm, armarios quadro4/5/plus

Características técnicas

Arquitectura

Montaje	Atornillado
---------	-------------

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	160 A
----------------------------	-------

Dimensiones

Profundidad del producto instalado	5 mm
Profundidad interna	5 mm
Altura del producto instalado	12 mm
Anchura del producto instalado	495 mm
cabinetsidewallmaterialthickness	2 mm
Ancho del embarrado	5 mm

Puerta, tapa

materialthicknesscabinetcover	2 mm
hastransparentcoverordoor	No

Materiales, acabados, colores

Material	Cobre
Tipo de tratamiento de la superficie	Especial

Instalación, montaje

Adaptado a uso interno	No
canbeinslulatedmounting	No
canbemountinghorizontally	Sí

Conexión

Número de contactos	24
---------------------	----

Equipo

Número de filas de la caja	0
Número de tramos a lo ancho	2

Normas

Directiva europea WEEE	afectado
deviceprotectionclassiec61140	0

Seguridad

atishalogenfreeexternallymaintained	Yes
mainfireresistanceexx	-

UC976