



VB118TE

Caja de superficie vega serie VB, 1 fila, 18M, con puerta transparente

Características técnicas

Instalación, montaje

Montaje en Montaje en superficie

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 90 A

Equipo

Número de carriles	1
Número de filas	1
Con cierre	No
Tiene bloque de terminales neutro	No
Tiene bloque de terminales de conexión a tierra	Sí
Tiene placa de montaje	No

Capacidad

Número de módulos 18

Dimensiones

Altura	325 mm
Anchura	400 mm
Profundidad	146 mm
Número de unidades de ancho	18

Cubierta, puerta

Número de puertas de armario	1
Número de bloqueos	1
La puerta/cubierta es transparente	Sí

Materiales

Material	Poliestireno (PS)
Código RAL	9010
Colour	Blanco

Seguridad

Clase de protección	Clase de aislamiento II
Resistencia al impacto IK	IK07
Índice de protección IP	IP40
Tipo de cerradura	Cierre a presión, Sin bloqueo
Ensayo del hilo incandescente	650 °C