



VB318PE

Caja de superficie vega serie VB, 3 filasx18M, con puerta opaca blanca, RAL 9010

Características técnicas

Instalación, montaje

Montaje en Montaje en superficie

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 125 A

Equipo

Número de carriles 3

Número de filas 3

Con cierre No

Tiene bloque de terminales neutro No

Tiene bloque de terminales de conexión a tierra Sí

Tiene placa de montaje No

Capacidad

Número de módulos 54

Dimensiones

Altura 625 mm

Anchura 400 mm

Profundidad 146 mm

Número de unidades de ancho 18

Cubierta, puerta

Número de puertas de armario 1

Número de bloqueos 1

La puerta/cubierta es transparente No

Materiales

Material Poliestireno (PS)

Código RAL 9010

Colour Blanco

Seguridad

Clase de protección Clase de aislamiento II

Resistencia al impacto IK IK07

Índice de protección IP IP40

Tipo de cerradura Cierre a presión, Sin bloqueo

Ensayo del hilo incandescente 650 °C