



VD101NE

Cubrebornes de superficie, serie VD, 1 mód

Características técnicas

Tensión

Tensión nominal	400 - 400 V
-----------------	-------------

Instalación, montaje

Adecuado para uso en exteriores	No
Montaje en	Montaje en superficie

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	63 A
----------------------------	------

Equipo

Número de carriles	1
Número de filas	1
Número de sección en anchura	1
Con cierre	No
Tiene bloque de terminales neutro	No
Tiene bloque de terminales de conexión a tierra	No
Tiene placa de montaje	No

Capacidad

Número de módulos	1
-------------------	---

Funciones

Con entradas de conductos	Sí
---------------------------	----

Dimensiones

Altura	163,50 mm
Anchura	27,50 mm
Profundidad	71 mm
Número de unidades de ancho	1

Cubierta, puerta

Número de puertas de armario	0
Número de bloqueos	0

Materiales

Material	Plástico
Código RAL	9010
Colour	Blanco puro
Resistente a los rayos ultravioleta	No

Seguridad

Clase de protección	Clase de aislamiento II
Resistencia al impacto IK	IK07
Índice de protección IP	IP30
Tipo de cerradura	Sin bloqueo
Ensayo del hilo incandescente	750 °C