



Cubrebornes de superficie, serie VD, 1 mód

Características técnicas

Tensión

Tensión nominal 400 - 400 V

Instalación, montaje

Adecuado para uso en exteriores No

Montaje en Montaje en superficie

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 63 A

Equipo

Número de carriles 1

Número de filas 1

Número de sección en anchura 1

Con cierre No

Tiene bloque de terminales neutro No

Tiene bloque de terminales de conexión a tierra No

Tiene placa de montaje No

Capacidad

Número de módulos 1

Funciones

Con entradas de conductos Sí

Dimensiones

Altura 163,50 mm

Anchura 27,50 mm

Profundidad 71 mm

Número de unidades de ancho 1

Cubierta, puerta

Número de puertas de armario 0

Número de bloqueos 0

Materiales

Material Plástico

Código RAL 9010

Colour Blanco puro

Resistente a los rayos ultravioleta No

VD101NE

Seguridad

Clase de protección	Clase de aislamiento II
Resistencia al impacto IK	IK07
Índice de protección IP	IP30
Tipo de cerradura	Sin bloqueo
Ensayo del hilo incandescente	750 °C