



VD101NE

**Cubrebornes de superficie, serie VD, 1 mód**

**Características técnicas**

**Tensión**

Tensión nominal	400 - 400 V
-----------------	-------------

**Instalación, montaje**

Adecuado para uso en exteriores	No
Montaje en	Montaje en superficie

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada	63 A
----------------------------	------

**Equipo**

Número de carriles	1
Número de filas	1
Número de sección en anchura	1
Con cierre	No
Tiene bloque de terminales neutro	No
Tiene bloque de terminales de conexión a tierra	No
Tiene placa de montaje	No

**Capacidad**

Número de módulos	1
-------------------	---

**Funciones**

Con entradas de conductos	Sí
---------------------------	----

**Dimensiones**

Altura	163,50 mm
Anchura	27,50 mm
Profundidad	71 mm
Número de unidades de ancho	1

**Cubierta, puerta**

Número de puertas de armario	0
Número de bloqueos	0

**Materiales**

Material	Plástico
Código RAL	9010
Colour	Blanco puro
Resistente a los rayos ultravioleta	No

**Seguridad**

Clase de protección	Clase de aislamiento II
Resistencia al impacto IK	IK07
Índice de protección IP	IP30
Tipo de cerradura	Sin bloqueo
Ensayo del hilo incandescente	750 °C