



VD102NE

**Cubrebornes de superficie, serie VD, 2mód**

**Características técnicas**

**Tensión**

Tensión nominal 400 - 400 V

**Instalación, montaje**

Adecuado para uso en exteriores No

Montaje en Montaje en superficie

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada 63 A

**Equipo**

Número de carriles 1

Número de filas 1

Número de sección en anchura 1

Con cierre No

Tiene bloque de terminales neutro No

Tiene bloque de terminales de conexión a tierra No

Tiene placa de montaje No

**Capacidad**

Número de módulos 2

**Funciones**

Con entradas de conductos Sí

**Dimensiones**

Altura 163,50 mm

Anchura 45,50 mm

Profundidad 71 mm

Número de unidades de ancho 2

**Cubierta, puerta**

Número de puertas de armario 0

Número de bloqueos 0

**Materiales**

Material Plástico

Código RAL 9010

Colour Blanco puro

Resistente a los rayos ultravioleta No

**Seguridad**

Clase de protección	Clase de aislamiento II
Resistencia al impacto IK	IK07
Índice de protección IP	IP30
Tipo de cerradura	Sin bloqueo
Ensayo del hilo incandescente	750 °C