



VE103F

**Caja de sup. estanca Vector VE, IP65, 1 fila, 3M, Quick Connect/puerta transp**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Montaje En superficie

**Funciones**

withpipeinlead Sí

**Configuración**

Número de módulos 3

**Compatibilidad**

Compatible con montaje sobre perfil DIN No

**Principales características eléctricas**

Tensión nominal 400V

**Corriente eléctrica**

Corriente asignada nominal 63 A

**Dimensiones**

Profundidad del producto instalado 93 mm

Profundidad interna 93 mm

Altura del producto instalado 175 mm

Anchura del producto instalado 111 mm

Ancho de las unidades de división 3

cabinetsidewallmaterialthickness 2.5 mm

**Puerta, tapa**

Tipo de cerradura de la puerta Manecilla

Índice de protección con puerta IP 65

Bloqueable por candado No

Número de cerraduras de la puerta 0

hastransparentcoverordoor No

**Materiales, acabados, colores**

Color Gris claro

Color gris claro

Color RAL RAL 7035 - Gris luminoso

Tipo de tratamiento de la superficie No tratado

**Instalación, montaje**

Adaptado a uso interno No

**Conexión**

---

Número de entrada de cables	2
-----------------------------	---

**Equipo**

---

Número de filas de la caja	1
Número de tramos a lo ancho	1
Número de llaves	1
Número de perfiles DIN	1
Accesoriable	Sí
cabinetflangeplatesopeningquantity	6
canbeextended	No
hasearthingterminalblock	Sí
hasneutralterminalblock	No
withsignalpassingdoor	Sí

**Normas**

---

Prueba del hilo incandescente	750 °C
Directiva europea WEEE	afectado

**Seguridad**

---

Clase de protección	Clase II
textimpactstrength	IK07

**Condiciones de uso**

---

Temperatura de funcionamiento	-25...40 °C
-------------------------------	-------------