



VF218TES

**Caja empotrable golf serie VF, 2 filas, 36M, puerta transp., regleta QC y chasis**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Montaje	Empotrado
---------	-----------

**Funciones**

withpipeinlead	Sí
----------------	----

**Configuración**

Número de módulos	36
-------------------	----

**Principales características eléctricas**

Tensión nominal	400V
-----------------	------

**Corriente eléctrica**

Corriente asignada nominal	63 A
----------------------------	------

**Dimensiones**

Profundidad de montaje	72 mm
Profundidad cavidad mural	72 mm
Profundidad del producto instalado	97.5 mm
Profundidad interna	97.5 mm
Altura del producto instalado	418 mm
Altura de montaje	382 mm
Anchura del producto instalado	460 mm
Ancho de las unidades de división	18
builtinheight	382 mm
builtinwidth	426 mm

**Puerta, tapa**

Tipo de cerradura de la puerta	Manecilla
Índice de protección con puerta IP	40
Bloqueable por candado	No
Número de cerraduras de la puerta	0
hastransparentcoverordoor	Sí

**Materiales, acabados, colores**

Color	blanco
Color RAL	RAL 9010 - Blanco puro
Material	Material plástico
Tipo de tratamiento de la superficie	No tratado

**Instalación, montaje**

Sujeto a modificaciones técnicas

**Equipo**

Número de filas de la caja	2
Número de tramos a lo ancho	1
Número de llaves	1
Número de perfiles DIN	2
Accesoriable	Sí
cabinetflangeplatesopeningquantity	0
canbeextended	Sí
hasearthingterminalblock	No
hasneutralterminalblock	No
withsignalpassingdoor	Sí

**Normas**

Prueba del hilo incandescente	650 °C
Directiva europea WEEE	no afectado

**Seguridad**

Índice de protección contra choques mecánicos, IK	07
Índice de protección IP	IP40
Clase de protección	Clase II
atishalogenfreeexternallymaintained	No

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento	-25...40 °C
-------------------------------	-------------