



VS212PEB



Caja de superficie golf serie VS, 2 filas, 24M, con puerta opaca blanca

Características técnicas

Tensión

| | |
|-----------------|-------------|
| Tensión nominal | 400 - 400 V |
|-----------------|-------------|

Instalación, montaje

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Adecuado para uso en exteriores | No |
| Montaje en | Montaje en superficie |

Corriente eléctrica

| | |
|----------------------------|------|
| Corriente nominal asignada | 63 A |
|----------------------------|------|

Equipo

| | |
|---|----|
| Número de carriles | 2 |
| Número de filas | 2 |
| Número de sección en anchura | 1 |
| Con cierre | No |
| Tiene bloque de terminales neutro | No |
| Tiene bloque de terminales de conexión a tierra | No |
| Tiene placa de montaje | No |

Capacidad

| | |
|-------------------|----|
| Número de módulos | 24 |
|-------------------|----|

Funciones

| | |
|---------------------------|----|
| Con entradas de conductos | Sí |
|---------------------------|----|

Dimensiones

| | |
|-----------------------------|--------|
| Altura | 377 mm |
| Anchura | 282 mm |
| Profundidad | 99 mm |
| Número de unidades de ancho | 12 |

Cubierta, puerta

| | |
|------------------------------------|----|
| Número de puertas de armario | 1 |
| Número de bloqueos | 0 |
| La puerta/cubierta es transparente | No |

Materiales

| | |
|------------|-------------|
| Material | Plástico |
| Código RAL | 9010 |
| Colour | Blanco puro |

Resistente a los rayos ultravioleta

No

Seguridad

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Clase de protección | Clase de aislamiento II |
| Resistencia al impacto IK | IK07 |
| Índice de protección IP | IP40 |
| Tipo de cerradura | Cierre a presión, Sin bloqueo |
| Ensayo del hilo incandescente | 650 °C |