



VS412PE

Caja de superficie golf serie VS, 4 filas, 48M, puerta opaca blanca y regleta

Características técnicas

Tensión

Tensión nominal 400 - 400 V

Instalación, montaje

Adecuado para uso en exteriores No

Montaje en Montaje en superficie

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 63 A

Equipo

Número de carriles 4

Número de filas 4

Número de sección en anchura 1

Con cierre No

Tiene bloque de terminales neutro No

Tiene bloque de terminales de conexión a tierra Sí

Tiene placa de montaje No

Capacidad

Número de módulos 48

Funciones

Con entradas de conductos Sí

Dimensiones

Altura 647 mm

Anchura 282 mm

Profundidad 99 mm

Número de unidades de ancho 12

Cubierta, puerta

Número de puertas de armario 1

Número de bloqueos 0

La puerta/cubierta es transparente No

Materiales

Material Plástico

Código RAL 9010

Colour Blanco puro

Resistente a los rayos ultravioleta

No

Seguridad

Clase de protección	Clase de aislamiento II
Resistencia al impacto IK	IK07
Índice de protección IP	IP40
Tipo de cerradura	Cierre a presión, Sin bloqueo
Ensayo del hilo incandescente	650 °C