



VZ020M

## Prensaestopas, IP65 , M20

### Características técnicas

#### Dimensiones

Altura	36 mm
Anchura	30 mm
Anchura de la llave en mm	24 mm
Profundidad	30 mm
Longitud de la rosca	8 mm

#### Conexión

Rango de sujeción	8 - 13 mm
-------------------	-----------

#### Materiales

Material	Poliamida (PA), Termoplástico
Colour	Gris claro
Código RAL	7035
Tratamiento	Sin tratamiento

#### Seguridad

Resistente a impactos	Sí
Índice de protección IP	IP65

#### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-20 - 100 °C
-------------------------------	--------------

#### Equipo

Tamaño del hilo (métrico)	0 - 20
Con protección contra dobleces	Sí
Con contratuerca	Sí
Uso seguro en atmósfera explosiva	No
Paso de rosca	1,50