



VZ032D

Prensaestopas anticondensación, IP66, M32

Características técnicas

Dimensiones

Anchura de la llave en mm	41 mm
Longitud de la rosca	9 mm

Conexión

Rango de sujeción	13 - 21 mm
-------------------	------------

Materiales

Material	Plástico, Termoplástico
Colour	Gris claro
Código RAL	7035
Tratamiento	Sin tratamiento

Seguridad

Resistente a impactos	Sí
Índice de protección IP	IP65

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-25 - 40 °C
-------------------------------	-------------

Equipo

Tamaño del hilo (métrico)	0 - 32
Con protección contra dobleces	Sí
Con contratuerca	Sí
Uso seguro en atmósfera explosiva	No
Paso de rosca	1,50