



**Puerta opaca metálica para caja VU/VH 2 filas, 24 módulos, RAL 9010**

**Características técnicas**

**Compatibilidad**

Adecuado para tipo de caja Empotrado, Pared hueca

**Dimensiones**

|             |           |
|-------------|-----------|
| Altura      | 445,50 mm |
| Anchura     | 288 mm    |
| Profundidad | 36 mm     |

**Cubierta, puerta**

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| La puerta/cubierta es transparente | No |
| Número de puertas de armario       | 1  |
| Número de bloqueos                 | 0  |

**Materiales**

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Código RAL  | 9010            |
| Colour      | Blanco puro     |
| Material    | Metal           |
| Tratamiento | Sin tratamiento |

**Arquitectura**

Posición de la puerta del armario Izquierda

**Equipo**

Número de filas 2

**Seguridad**

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Índice de protección IP | IP30             |
| Tipo de cerradura       | Cierre a presión |

**Conectividad**

Tipo de montaje Montaje con tornillos

**Instalación, montaje**

Adecuado para uso en exteriores No

VZ122N