



Puerta opaca metálica para caja VU/VH 4 filas, 48 módulos, RAL 9010

Características técnicas

Compatibilidad

Adecuado para tipo de caja Empotrado, Pared hueca

Dimensiones

Altura	695,50 mm
Anchura	288 mm
Profundidad	36 mm

Cubierta, puerta

La puerta/cubierta es transparente	No
Número de puertas de armario	1
Número de bloqueos	0

Materiales

Código RAL	9010
Colour	Blanco puro
Material	Metal
Tratamiento	Sin tratamiento

Arquitectura

Posición de la puerta del armario Izquierda

Equipo

Número de filas 4

Seguridad

Índice de protección IP	IP30
Tipo de cerradura	Cierre a presión

Conectividad

Tipo de montaje Montaje con tornillos

Instalación, montaje

Adecuado para uso en exteriores No

VZ124N