



WDI070

IP  **IP20**

## Touch panel, 7", Android

### Características técnicas

#### Arquitectura

Montaje Empotrado

#### Funciones

Función táctil Sí

#### Conectividad

Conexión Cable RJ45 en el contenido del suministro

Tasa de transmisión Ethernet 10/100 Mbit/s

#### Tensión

Tensión auxiliar 18...48 V DC

Power over Ethernet (PoE) 18...48 V DC

#### Dimensiones

Altura de montaje 12 mm

#### Pantalla

Resolución pantalla gráfica 800 x 480 px

Tamaño de pantalla TFT 7 "

Pantalla No

#### Almacenamiento

Memoria de trabajo (RAM) 512 MB

#### Materiales, acabados, colores

Color RAL RAL 7016 - Gris antracita

Material cristal

#### Instalación, montaje

Tipo de montaje Para montaje empotrado y en pared hueca, Para montaje vertical y horizontal

#### Conexión

Sección de conductor (flexible), con funda terminal 0.75 mm<sup>2</sup>

#### Configuración

Modos de configuración posibles system

#### Equipo

Campo de texto No

Intensidad luminosa 300 cd/m<sup>2</sup>

Procesador

1 GHz

---

### Seguridad

Índice de protección IP

IP20

---

### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento

5...45 °C

Temperatura de  
almacenamiento/transporte

-20...60 °C

Humedad del aire relativa (sin  
condensación)

10...90 %

---

### Identificación

Composición

Elemento de mando

Serie principal de diseño

KNX