



WDI100

IP20

Touch panel, 10", Android

Características técnicas

Arquitectura

Montaje Empotrado

Funciones

Función táctil Sí

Conectividad

Conexión Cable RJ45 en el contenido del suministro

Tasa de transmisión Ethernet 10/100 Mbit/s

Tensión

Tensión auxiliar 18...48 V DC

Power over Ethernet (PoE) 18...48 V DC

Dimensiones

Altura de montaje 10 mm

Pantalla

Resolución pantalla gráfica 1280 x 800 px

Tamaño de pantalla TFT 10 "

Pantalla Si

Almacenamiento

Memoria de trabajo (RAM) 512 MB

Materiales, acabados, colores

Color RAL RAL 7016 - Gris antracita

Material cristal

Instalación, montaje

Tipo de montaje Para montaje empotrado y en pared hueca, Para montaje vertical y horizontal

Conexión

Sección de conductor (flexible), con funda terminal 0.75 mm²

Configuración

Modos de configuración posibles system

Equipo

Campo de texto No

Intensidad luminosa 300 cd/m²

Procesador

1 GHz

Seguridad

Índice de protección IP

IP20

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento

5...45 °C

Temperatura de
almacenamiento/transporte

-20...60 °C

Humedad del aire relativa (sin
condensación)

10...90 %

Identificación

Composición

Elemento de mando

Serie principal de diseño

KNX