



WDI161



Touch panel PC, 16", Windows

Características técnicas

Arquitectura

Montaje Empotrado

Funciones

Función táctil Sí

Conectividad

Conexión Cable RJ45 en el contenido del suministro

Tensión

Tensión auxiliar 18...36 V DC

Dimensiones

Altura de montaje 11 mm

Pantalla

Resolución pantalla gráfica 1366 x 768 px

Tamaño de pantalla TFT 16 "

Pantalla Si

Almacenamiento

Memoria de trabajo (RAM) 4 GB

Materiales, acabados, colores

Color RAL RAL 7016 - Gris antracita

Material cristal

Instalación, montaje

Tipo de montaje Para montaje empotrado y en pared hueca, Para montaje vertical y horizontal

Conexión

Sección de conductor (flexible), con funda terminal 0.75 mm²

Configuración

Modos de configuración posibles system

Equipo

Campo de texto No

Intensidad luminosa 220 cd/m²

Procesador 2 x 1.75 GHz

Seguridad

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	5...35 °C
-------------------------------	-----------

Temperatura de almacenamiento/transporte	-20...60 °C
--	-------------

Humedad del aire relativa (sin condensación)	10...90 %
--	-----------

Identificación

Composición	Elemento de mando
-------------	-------------------

Serie principal de diseño	KNX
---------------------------	-----
