



WDW100

IP20

Caja de empotrar para WDI10X

Características técnicas

Arquitectura

Montaje Empotrado

Funciones

Función táctil No

Conectividad

Conexión Cable RJ45 en el contenido del suministro

Dimensiones

Abertura en pared hueca (ancho x alto x profundo) 260 x 177 x 64 mm

Potencia

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal 0 W

Potencia disipada en el cable 0 W

Pantalla

Pantalla No

Materiales, acabados, colores

Color RAL RAL 7016 - Gris antracita

Material Acero

Instalación, montaje

Tipo de montaje Para montaje empotrado y en pared hueca, Para montaje vertical y horizontal

Equipo

Campo de texto No

Seguridad

Índice de protección IP IP20

Condiciones de uso

Temperatura de almacenamiento/transporte -20...60 °C

Humedad del aire relativa (sin condensación) 10...90 %

Identificación

Composición Otro

Serie principal de diseño KNX