



WNA002B

Conmutador con indicador luminoso, blanco

Características técnicas

Arquitectura

Montaje	Clipado
---------	---------

Mandos e indicadores

Piloto luminoso	Si
-----------------	----

Principales características eléctricas

Tensión nominal	250V
Frecuencia asignada	50/60 Hz

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	10 AX
----------------------------	-------

Dimensiones

Profundidad del producto instalado	40 mm
Altura del producto instalado	75 mm
Anchura del producto instalado	75 mm

Capacidad

Número de módulos para mecanismos	2
-----------------------------------	---

Materiales, acabados, colores

Color RAL	RAL 9010 - Blanco puro
-----------	------------------------

Instalación, montaje

Tipo de montaje	Empotrado
-----------------	-----------

Conexión

Sección de conexión en cable rígido	mini 2x1 mm ² - max 2x2,5 mm ²
Tipo de conexión	Borne de conexión rápida

Equipo

hasheatingswitch	No
------------------	----

Normas

Certificados	EN 60669-1
--------------	------------

Seguridad

Índice de protección contra choques mecánicos, IK	07
Índice de protección IP	IP20
textimpactstrength	IK07

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-15...30 °C
-------------------------------	-------------

Temperatura de almacenamiento/transporte	-50...50 °C
--	-------------

Identificación

Serie	cubyko
-------	--------

Composición	mecanismo con embellecedor
-------------	----------------------------
