



WNA003B

Conmutador con testigo, blanco

Características técnicas

Arquitectura

Montaje	Clipado
---------	---------

Mandos e indicadores

Piloto luminoso	Si
-----------------	----

Principales características eléctricas

Frecuencia asignada	50/60 Hz
---------------------	----------

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	10 AX
----------------------------	-------

Dimensiones

Profundidad del producto instalado	40 mm
------------------------------------	-------

Altura del producto instalado	75 mm
-------------------------------	-------

Anchura del producto instalado	75 mm
--------------------------------	-------

Capacidad

Número de módulos para mecanismos	2
-----------------------------------	---

Materiales, acabados, colores

Color RAL	RAL 9010 - Blanco puro
-----------	------------------------

Equipo

hasheatingswitch	No
------------------	----

Seguridad

Índice de protección contra choques mecánicos, IK	07
---	----

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

textimpactstrength	IK07
--------------------	------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-15...30 °C
-------------------------------	-------------

Temperatura de almacenamiento/transporte	-50...50 °C
--	-------------

Identificación

Serie	cubyko
-------	--------

Composición	mecanismo con embellecedor
-------------	----------------------------