



WNA006

Conmutador con portaetiquetas e indicador luminoso, gris

Características técnicas

Arquitectura

Tipo de mando	Interruptor
Tipo de organo de control	Tecla
Montaje	Clipado

Mandos e indicadores

Piloto luminoso	Si
Pulsadores	No

Principales características eléctricas

Tensión nominal	250V
Frecuencia asignada	50/60 Hz

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	10 AX
----------------------------	-------

Dimensiones

Profundidad del producto instalado	40 mm
Altura del producto instalado	75 mm
Anchura del producto instalado	75 mm

Capacidad

Número de módulos para mecanismos	2
-----------------------------------	---

Materiales, acabados, colores

Color RAL	RAL 7011 - Gris hierro
Material	Mezcla de materiales
Tipo de tratamiento de la superficie	Lacado mate

Instalación, montaje

Tipo de montaje	empotrado/en superficie
-----------------	-------------------------

Conexión

Sección de conexión en cable rígido	mini 2x1 mm ² - max 2x2,5 mm ²
Tipo de contacto	2 vías
Tipo de conexión	Quickconnect

Equipo

hasheatingswitch	No
------------------	----

Normas

Seguridad

Índice de protección contra choques mecánicos, IK	07
Índice de protección IP	IP55
textimpactstrength	IK07

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-15...30 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-50...50 °C

Identificación

Serie	cubyko
Composición	mecanismo con embellecedor
