



WNA008

## Interruptor bipolar, gris

### Características técnicas

#### Arquitectura

Montaje Clipado

#### Mandos e indicadores

Piloto luminoso No

#### Principales características eléctricas

Frecuencia asignada 50/60 Hz

#### Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal 10 AX

#### Dimensiones

Profundidad del producto instalado 40 mm

Altura del producto instalado 75 mm

Anchura del producto instalado 75 mm

#### Capacidad

Número de módulos para mecanismos 2

#### Materiales, acabados, colores

Color RAL RAL 7011 - Gris hierro

#### Equipo

hasheatingswitch No

#### Seguridad

Índice de protección contra choques mecánicos, IK 07

Índice de protección IP IP20

textimpactstrength IK07

#### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -15...30 °C

Temperatura de almacenamiento/transporte -50...50 °C

#### Identificación

Serie cubyko

Composición mecanismo con embellecedor

#### Pictogramas

filesymbolewa INSTALLATEUR.JPG

