



WNA008B



Interruptor bipolar, blanco

Características técnicas

Arquitectura

Montaje Clipado

Mandos e indicadores

Piloto luminoso No

Principales características eléctricas

Tensión nominal 250V

Frecuencia asignada 50/60 Hz

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal 10 AX

Dimensiones

Profundidad del producto instalado 40 mm

Altura del producto instalado 75 mm

Anchura del producto instalado 75 mm

Capacidad

Número de módulos para mecanismos 2

Materiales, acabados, colores

Color RAL RAL 9010 - Blanco puro

Instalación, montaje

Tipo de montaje Empotrado

Conexión

Tipo de conexión Borne de conexión rápida

Equipo

hasheatingswitch No

Seguridad

Índice de protección contra choques mecánicos, IK 07

Índice de protección IP IP20

atishalogenfreeexternallymaintained Yes

textimpactstrength IK07

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -15...30 °C

