



WNA009B

cubyko Timer switch wall mounted associable white IP55

Características técnicas

Arquitectura

Montaje	Atornillado
---------	-------------

Mandos e indicadores

Piloto luminoso	No
Pulsadores	No

Principales características eléctricas

Tensión nominal	250V
Frecuencia asignada	50/60 Hz

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	10 AX
----------------------------	-------

Dimensiones

Dimensiones(H A P)	76x76x58
--------------------	----------

Materiales, acabados, colores

Color RAL	RAL 9010 - Blanco puro
Material	Termoplástico
Tipo de tratamiento de la superficie	Lacado mate

Instalación, montaje

Tipo de montaje	Superficie
-----------------	------------

Conexión

Sección de conexión en cable rígido	mini 2x1 mm ² - max 2x2,5 mm ²
Tipo de conexión	Quickconnect

Equipo

hasheatingswitch	No
------------------	----

Normas

Certificados	EN 60669-1
--------------	------------

Seguridad

Índice de protección contra choques mecánicos, IK	07
Índice de protección IP	IP55
Ensayo del hilo incandescente	EN 60-695-2
textimpactstrength	IK07

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-15...30 °C
-------------------------------	-------------

Temperatura de almacenamiento/transporte	-50...50 °C
--	-------------

Identificación

Serie	cubyko
-------	--------