



WNA021

## Pulsador inversor con indicador luminoso, gris

### Características técnicas

#### Arquitectura

Número de pulsadores	1
Montaje	Clipado

#### Mandos e indicadores

Piloto luminoso	Si
-----------------	----

#### Principales características eléctricas

Frecuencia asignada	50/60 Hz
---------------------	----------

#### Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	10 A
----------------------------	------

#### Dimensiones

Profundidad de montaje cajas empotrables	40 mm
Profundidad del producto instalado	40 mm
Altura del producto instalado	75 mm
Anchura del producto instalado	75 mm

#### Materiales, acabados, colores

Color RAL	RAL 7011 - Gris hierro
-----------	------------------------

#### Seguridad

Índice de protección contra choques mecánicos, IK	07
Índice de protección IP	IP20
textimpactstrength	IK07

#### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-15...30 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-50...50 °C

#### Identificación

Serie	cubyko
Composición	mecanismo con embellecedor