



WNA022

### Pulsador inversor, gris

#### Características técnicas

##### Arquitectura

Número de pulsadores	1
Montaje	Clipado

##### Mandos e indicadores

Piloto luminoso	No
-----------------	----

##### Principales características eléctricas

Frecuencia asignada	50/60 Hz
---------------------	----------

##### Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	10 A
----------------------------	------

##### Dimensiones

Profundidad de montaje cajas empotrables	40 mm
Profundidad del producto instalado	40 mm
Altura del producto instalado	75 mm
Anchura del producto instalado	75 mm

##### Materiales, acabados, colores

Color RAL	RAL 7011 - Gris hierro
-----------	------------------------

##### Seguridad

Índice de protección contra choques mecánicos, IK	07
Índice de protección IP	IP20
textimpactstrength	IK07

##### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-15...30 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-50...50 °C

##### Identificación

Serie	cubyko
Composición	mecanismo con embellecedor

##### Pictogramas

filesymbolewa	INSTALLATEUR.JPG
---------------	------------------